



EF 805 S Pentode



Noval B9A

A



J_A - Bereich

30

J_A 10 mA

+1,5
-1

200 V

U_{III}

G_2

U_I

G_1

86 V

K

K

G_3

1,5 V

F

Meßspannungen

| | | | |
|-----------|-------|-----|----|
| Heizung | F | 6,3 | V |
| U_I | G_1 | 1,5 | -V |
| U_{II} | | | -V |
| U_{III} | G_2 | 86 | V |
| U_{IV} | | | V |
| A | | 200 | V |

Richtströme

| | | | |
|-----------|--|----|------|
| J_A | | 10 | mA |
| J_{G_3} | | | mA |
| S | | | mA/V |

Heizung 6,3 Volt

Meßkarte für NEUBERGER Röhrenmeßgeräte